



### Pečlivý výběr nepoužívanějších čerpadel

- pro použití v oblasti vytápění, chlazení, průmyslu, zvyšování tlaku a dodávku podzemní vody
- standardní provedení ( BEZ možnosti zakázkových úprav )



### Rychlé doručení na místo určení

- vždy na skladě - expedice následující den po objednání \*
- možné objednat i expresní přepravu ( za příplatek )



# Express program

**Dnes objednáte,  
zítra odesíláme!**

**GRUNDFOS**

## Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CR (bez otáčkové regulace)

	Objednáací číslo	Název produktu	P2 [kW]	Jmenovité napětí [V]	Jmenovitý proud [A]	Ucpávka	Připojení	Hmotnost [kg]
CR 3	96516591	CR3-3 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,4	3x220-240D/380-415Y	1,74/1,00	HQQE	A - Oval flange RP 1"	18,5
	96516592	CR3-4 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,4	3x220-240D/380-415Y	1,74/1,00	HQQE	A - Oval flange RP 1"	18,9
	96509508	CR3-5 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,4	3x220-240D/380-415Y	1,74/1,00	HQQE	A - Oval flange RP 1"	19,4
	96516593	CR3-6 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,6	3x220-240D/380-415Y	2,50/1,44	HQQE	A - Oval flange RP 1"	19,2
	96516594	CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,6	3x220-240D/380-415Y	2,50/1,44	HQQE	A - Oval flange RP 1"	19,6
	96516595	CR3-8 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,8	3x220-240D/380-415Y	3,30/1,90	HQQE	A - Oval flange RP 1"	23,0
	96516596	CR3-9 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,8	3x220-240D/380-415Y	3,30/1,90	HQQE	A - Oval flange RP 1"	23,4
	96516597	CR3-10 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,8	3x220-240D/380-415Y	3,30/1,90	HQQE	A - Oval flange RP 1"	23,8
	96516598	CR3-11 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	A - Oval flange RP 1"	26,1
	96516600	CR3-13 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	A - Oval flange RP 1"	27,0
	96516601	CR3-15 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	A - Oval flange RP 1"	27,8
	96516602	CR3-17 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,5	3x220-240D/380-415Y	5,45/3,15	HQQE	A - Oval flange RP 1"	36,8
	96516603	CR3-19 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,5	3x220-240D/380-415Y	5,45/3,15	HQQE	A - Oval flange RP 1"	37,7
	96513343	CR3-21 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50HZ	2,2	3x380-415D	4,45	HQQE	A - Oval flange RP 1"	41,6
CR 5	96516977	CR5-4 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,6	3x220-240D/380-415Y	2,50/1,44	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	19,1
	96516978	CR5-5 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	0,8	3x220-240D/380-415Y	3,30/1,90	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	22,5
	96516979	CR5-6 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	25,2
	96516990	CR5-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	25,7
	96516991	CR5-8 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	26,3
	96516992	CR5-9 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,5	3x220-240D/380-415Y	5,45/3,15	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	35,1
	96516993	CR5-10 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	1,5	3x220-240D/380-415Y	5,45/3,15	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	35,6
	96516994	CR5-11 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	2,2	3x220-240D/380-415Y	7,70/4,45	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	#N/A
	96516995	CR5-12 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ	2,2	3x220-240D/380-415Y	7,70/4,45	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	#N/A
	96513368	CR5-16 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50HZ	2,2	3x380-415D	4,45	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	42,3
	96513380	CR5-20 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50HZ	3,0	3x380-415D	6,30	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	48,9
	96513390	CR5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	67,4
	96513392	CR5-29 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	70,4
	CR 10	96500980	CR10-02 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	0,8	3x220-240D/380-415Y	3,30/1,90	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"
96500964		CR10-02 A-FJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	0,8	3x220-240D/380-415Y	3,30/1,90	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	36,0
96500981		CR10-03 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	37,0
96500965		CR10-03 A-FJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	1,1	3x220-240D/380-415Y	4,35/2,50	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	39,0
96500982		CR10-04 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	1,5	3x220-240D/380-415Y	5,45/3,15	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	46,0
96500966		CR10-04 A-FJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ	1,5	3x220-240D/380-415Y	5,45/3,15	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	49,0
96501228		CR10-06 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	2,2	3x380-415D	4,45	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	51,0
96501215		CR10-06 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	2,2	3x380-415D	4,45	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	54,0
96501230		CR10-08 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	3,0	3x380-415D	6,30	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	58,5
96501217		CR10-08 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	3,0	3x380-415D	6,30	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	60,0
96501232		CR10-10 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	71,0
96501219		CR10-10 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	74,0
96501233		CR10-12 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	73,0
96501220		CR10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	76,0
96501221	CR10-14 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	5,5	3x380-415D	11,00	HQQE	FJ - GG Flange DN 40	94,0	
CR 15	96501893	CR15-02 A-F-A-E-HQQE 3400D 50 HZ	2,2	3x380-415D	4,45	HQQE	F - GG Flange DN 50	54,0
	96501894	CR15-03 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	3,0	3x380-415D	6,30	HQQE	F - GG Flange DN 50	59,0
	96501895	CR15-04 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	F - GG Flange DN 50	72,0
	96501896	CR15-05 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	F - GG Flange DN 50	74,0
	96501898	CR15-07 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	5,5	3x380-415D	11,00	HQQE	F - GG Flange DN 50	94,0
	96501900	CR15-09 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ	7,5	3x380-415D/660-690Y	14,4-14,0/8,30-8,10	HQQE	F - GG Flange DN 50	107,0
CR 20	96500509	CR20-03 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	4,0	3x380-415D	7,90	HQQE	F - GG Flange DN 50	71,0
	96500510	CR20-04 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	5,5	3x380-415D	11,00	HQQE	F - GG Flange DN 50	89,0
	96500511	CR20-05 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ	5,5	3x380-415D	11,00	HQQE	F - GG Flange DN 50	90,0
	96500513	CR20-07 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ	7,5	3x380-415D/660-690Y	14,4-14,0/8,30-8,10	HQQE	F - GG Flange DN 50	103,0
	96500515	CR20-10 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ	11,0	3x380-415D/660-690Y	20,8-19,8/12,0-11,8	HQQE	F - GG Flange DN 50	149,0

V případě dotazů na cenu výrobku nebo přepravy neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.

\* Platí pouze pro objednávky učiněné nejpozději do 11.00

**Grundfos Sales**  
**Czechia and Slovakia s.r.o.**  
Čajkovského 21  
779 00 Olomouc  
Tel: +420 585 716 111  
www.grundfos.cz

**GRUNDFOS**