



Pečlivý výběr nepoužívanějších čerpadel

- pro použití v oblasti vytápění, chlazení, průmyslu, zvyšování tlaku a dodávku podzemní vody
- standardní provedení (BEZ možnosti zakázkových úprav)



Rychlé doručení na místo určení

- vždy na skladě - expedice následující den po objednání*
- možné objednat i expresní přepravu (za příplatek)



Express program

**Dnes objednáte,
zítra odesíláme!**

GRUNDFOS

Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla CRE (včetně otáčkové regulace)

	Objednací číslo	Název produktu	P2 [kW]	Jmenovité napětí [V]	Jmenovitý proud [A]	Ucpávka	Připojení	Hmotnost [kg]
CRE 3	98389686	CRE3-5 A-A-A-E-HQQE 1x200-240V 50Hz	0,8	1x200-240	4,70-3,90	HQQE	A - Oval flange RP 1"	22,8
	98389691	CRE3-5 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240V 50Hz	0,8	1x200-240	4,70-3,90	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	27,4
	98389687	CRE3-8 A-A-A-E-HQQE 1x200-240V 50Hz	1,1	1x200-240	6,70-5,60	HQQE	A - Oval flange RP 1"	24,8
	98389692	CRE3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240V 50Hz	1,1	1x200-240	6,70-5,60	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	29,4
	98389698	CRE3-11 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	2,90-2,40	HQQE	A - Oval flange RP 1"	30,6
	98389704	CRE3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	2,90-2,40	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	35,2
	98389699	CRE3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,15-3,40	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	39,2
	99072140	CRE3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	3,0	3x380-500	5,80-4,80	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	48,4
CRE 5	98390009	CRE5-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240V 50Hz	1,1	1x200-240	6,70-5,60	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	23,8
	98390022	CRE5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240V 50Hz	1,1	1x200-240	6,70-5,60	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	28,4
	98390026	CRE5-5 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	2,90-2,40	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	29,0
	98390030	CRE5-5 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	2,90-2,40	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	33,7
	98390027	CRE5-9 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,15-3,40	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	32,8
	98390031	CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,15-3,40	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	37,4
	99072187	CRE5-12 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	3,0	3x380-500	5,80-4,80	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	41,4
	99072192	CRE5-12 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	3,0	3x380-500	5,80-4,80	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	46,0
	99072191	CRE5-16 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	4,0	3x380-500	7,60-6,20	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/4"	50,7
	99072193	CRE5-16 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	4,0	3x380-500	7,60-6,20	HQQE	FGJ - GG Flange DN25/32	55,9
CRE 10	98390261	CRE10-02 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	2,90-2,40	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	40,0
	98390265	CRE10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	2,90-2,40	HQQE	FJ - GG Flange DN40	43,0
	98390262	CRE10-03 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,15-3,40	HQQE	A - Oval flange RP 1 1/2"	43,0
	98390267	CRE10-03 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,15-3,40	HQQE	FJ - GG Flange DN40	45,0
	99071444	CRE10-05 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	3,0	3x380-500	5,80-4,80	HQQE	A - Oval flange RP 2"	51,0
	99071453	CRE10-05 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	3,0	3x380-500	5,80-4,80	HQQE	FJ - GG Flange DN40	54,0
	99071777	CRE10-09 A-A-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	5,5	3x380-500	10,3-8,20	HQQE	A - Oval flange RP 2"	84,0
	99071780	CRE10-09 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	5,5	3x380-500	10,3-8,20	HQQE	FJ - GG Flange DN40	86,0
CRE 15	99071873	CRE10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	7,5	3x380-500	14,1-11,2	HQQE	FJ - GG Flange DN40	97,0
	99071524	CRE15-02 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	3,0	3x380-500	5,80-4,80	HQQE	F - GG Flange DN 50	55,0
	99104276	CRE15-03 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	4,0	3x380-500	7,60-6,20	HQQE	F - GG Flange DN 50	64,0
	99071862	CRE15-04 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	5,5	3x380-500	10,3-8,20	HQQE	F - GG Flange DN 50	86,0
CRE 20	99071863	CRE15-05 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	7,5	3x380-500	14,1-11,2	HQQE	F - GG Flange DN 50	95,0
	99071870	CRE15-08 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	11,0	3x380-500	20,3-16,0	HQQE	F - GG Flange DN 50	122,0
	99071657	CRE20-03 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	5,5	3x380-500	10,3-8,20	HQQE	F - GG Flange DN 50	84,0
	99071658	CRE20-04 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	7,5	3x380-500	14,1-11,2	HQQE	F - GG Flange DN 50	94,0
	99071662	CRE20-06 A-F-A-E-HQQE 3x380-500V 50Hz	11,0	3x380-500	20,3-16,0	HQQE	F - GG Flange DN 50	119,0

V rámci Express programu jsou dodávána čerpadla CRE pouze v provedení bez integrovaného snímače tlaku.

V případě dotazů na cenu výrobku nebo přepravy neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.

* Platí pouze pro objednávky učiněné nejpozději do 11.00

Grundfos Sales
Czechia and Slovakia s.r.o.
 Čajkovského 21
 779 00 Olomouc
 Tel: +420 585 716 111
 www.grundfos.cz

GRUNDFOS