



### Pečlivý výběr nejpoužívanějších čerpadel

- pro použití v oblasti vytápění, chlazení, průmyslu, zvyšování tlaku a dodávku podzemní vody
- standardní provedení ( BEZ možnosti zakázkových úprav )



### Rychlé doručení na místo určení

- vždy na skladě - expedice 4. den po objednání \*
- možné objednat i expresní přepravu ( za příplatek )





# Express program

GRUNDFOS

## Automatické tlakové stanice Hydro Multi-E (včetně otáčkové regulace)

Objednáací číslo	Název produktu	Q <sub>max</sub> systému [m <sup>3</sup> /h]	Jmenovité napětí [V]	Jmenovitý proud [A]	Typ a počet hl. čerpadel	Hmotnost [kg]
98486569	Hydro Multi-E 2 CRIE 3-4 3x380-415V 50Hz	10,8	3x380-415	4,3	CRIE 3-4 (2 čerpadla)	57,0
98486585	Hydro Multi-E 3 CRIE 3-4 3x380-415V 50Hz	16,2	3x380-415	5,3	CRIE 3-4 (3 čerpadla)	83,0
98486672	Hydro Multi-E 2 CRIE 3-8 3x380-415V 50Hz	10,8	3x380-415	8,3	CRIE 3-8 (2 čerpadla)	65,0
98486676	Hydro Multi-E 3 CRIE 3-8 3x380-415V 50Hz	16,2	3x380-415	10,2	CRIE 3-8 (3 čerpadla)	95,0
98486674	Hydro Multi-E 2 CRIE 5-4 3x380-415V 50Hz	20,4	3x380-415	8,3	CRIE 5-4 (2 čerpadla)	63,0
98486678	Hydro Multi-E 3 CRIE 5-4 3x380-415V 50Hz	30,6	3x380-415	10,2	CRIE 5-4 (3 čerpadla)	92,0
98486772	Hydro Multi-E 2 CRIE 5-9 3x380-415V 50Hz	20,4	3x380-415	8,1	CRIE 5-9 (2 čerpadla)	79,0
98486777	Hydro Multi-E 3 CRIE 5-9 3x380-415V 50Hz	30,6	3x380-415	12,1	CRIE 5-9 (3 čerpadla)	116,0
98486773	Hydro Multi-E 2 CRIE 10-3 3x380-415V 50Hz	31,4	3x380-415	8,1	CRIE 10-3 (2 čerpadla)	97,0
98486778	Hydro Multi-E 3 CRIE 10-3 3x380-415V 50Hz	47,1	3x380-415	12,1	CRIE 10-3 (3 čerpadla)	143,0
98486797	Hydro Multi-E 2 CRIE 10-5 3x380-415V 50Hz	31,4	3x380-415	11,0	CRIE 10-5 (2 čerpadla)	137,0
98486800	Hydro Multi-E 3 CRIE 10-5 3x380-415V 50Hz	47,1	3x380-415	16,4	CRIE 10-5 (3 čerpadla)	197,0
98486648	Hydro Multi-E 2 CME-I 3-5 3x380-415V 50Hz	10,4	3x380-415	8,1	CME-I 3-5 (2 čerpadla)	74,0
98486650	Hydro Multi-E 3 CME-I 5-3 3x380-415V 50Hz	15,2	3x380-415	8,3	CME-I 5-3 (3 čerpadla)	74,8
98486749	Hydro Multi-E 2 CME-I 5-5 3x380-415V 50Hz	15,2	3x380-415	8,3	CME-I 5-5 (2 čerpadla)	74,8



Automatické tlakové stanice HYDRO Multi-E jsou ve standardu vybaveny membránovou tlakovou nádobou a ochranou proti chodu nasucho pomocí tlakového spínače na sací straně.

V případě dotazů na cenu výrobku nebo přepravu neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce!

\* Platí pouze pro objednávky učiněné nejpozději do 11.00

**Grundfos Sales**  
**Czechia and Slovakia s.r.o.**  
 Čajkovského 21  
 779 00 Olomouc  
 Tel: +420 585 716 111  
 www.grundfos.cz

# GRUNDFOS