



### Pečlivý výběr nejpoužívanějších čerpadel

- pro použití v oblasti vytápění, chlazení, průmyslu, zvyšování tlaku a dodávku podzemní vody
- standardní provedení ( BEZ možnosti zakázkových úprav )



### Rychlé doručení na místo určení

- vždy na skladě - expedice následující den po objednání \*
- možné objednat i expresní přepravu ( za příplatek )




# Express program

**Dnes objednáte,  
zítra odesíláme!**

**GRUNDFOS**

## Suchoběžná oběhová in-line čerpadla TPE3 (včetně otáčkové regulace)

Objednáací číslo	Název produktu	P2 [kW]	Jmenovité napětí [V]	Jmenovitý proud [A]	Ucpávka	Stavební délka [mm]	Hmotnost [kg]
98416371	TPE3 32-150-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,37	3x380-500	1,10-1,05	BQQE	220	24,4
98416372	TPE3 32-180-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,55	3x380-500	1,35-1,30	BQQE	220	24,4
98416373	TPE3 32-200-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,75	3x380-500	1,70-1,60	BQQE	220	24,4
98416526	TPE3 40-150-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,55	3x380-500	1,35-1,30	BQQE	250	25,1
98416527	TPE3 40-180-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,75	3x380-500	1,70-1,60	BQQE	250	25,2
98416528	TPE3 40-200-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,1	3x380-500	2,30-2,05	BQQE	250	25,2
98416529	TPE3 40-240-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	3,05-2,50	BQQE	250	27,0
98416697	TPE3 50-120-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,55	3x380-500	1,35-1,30	BQQE	280	27,1
98416698	TPE3 50-150-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,75	3x380-500	1,70-1,60	BQQE	280	27,1
98416699	TPE3 50-180-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,1	3x380-500	2,30-2,05	BQQE	280	27,2
98416700	TPE3 50-200-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	3,05-2,50	BQQE	280	29,0
98416701	TPE3 50-240-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,35-3,55	BQQE	340	29,8
98416856	TPE3 65-80-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,55	3x380-500	1,35-1,30	BQQE	340	29,6
98416857	TPE3 65-120-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	0,75	3x380-500	1,70-1,60	BQQE	340	29,6
98416858	TPE3 65-150-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,1	3x380-500	2,20-1,90	BQQE	340	30,4
98416859	TPE3 65-180-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	3,05-2,50	BQQE	340	31,5
98416860	TPE3 65-200-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,35-3,55	BQQE	360	32,3
98416926	TPE3 80-120-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,1	3x380-500	2,20-1,90	BQQE	360	35,7
98416927	TPE3 80-150-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	1,5	3x380-500	2,90-2,40	BQQE	360	35,5
98416928	TPE3 80-180-S-A-F-A-BQQE 3x380-500V 50Hz	2,2	3x380-500	4,15-3,40	BQQE	360	38,9



V případě dotazů na cenu výrobku nebo přepravy neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce!

\* Platí pouze pro objednávky učiněné nejpozději do 11.00

**Grundfos Sales**  
**Czechia and Slovakia s.r.o.**  
 Čajkovského 21  
 779 00 Olomouc  
 Tel: +420 585 716 111  
 www.grundfos.cz

**GRUNDFOS**